

**Oprawki narzędziowe, kształt C1, osiowe, prawe, Ø chwytu d1: 50mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319107 50
GTIN	4067263224488
Klasa artykułu	32V

Opis**Wykonanie:**

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

h_2	34 mm
b_2	50 mm
Szerokość chwytu b_3	26 mm
h_5	50 mm
l_1	100 mm
h_6	60 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 50

b ₁	100 mm
h ₁	32 mm
Ø chwytu dD ₁	50 mm
Kształt	C
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI