

**Oprawki narzędziowe, kształt C2, osiowe, lewe, Ø chwytu d1: 20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319117 20
GTIN	4067263237402
Klasa artykułu	32V

Opis**Wykonanie:**

- **Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.**
- **Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.**
- **Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.**

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

Ø chwytu dD ₁	20 mm
h ₂	22 mm
h ₅	25 mm
Szerokość chwytu b ₃	13 mm
h ₁	16 mm
b ₂	27 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 20

h_6	30 mm
l_1	55 mm
b_1	52 mm
Kształt	C
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI