



Oprawki narzędziowe, kształt C1, osiowe, prawe, Ø chwytu d1: 30mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319107 30
GTIN	4067263224464
Klasa artykułu	32V

Opis

Wykonanie:

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, arkusz 2.

Opis techniczny

h_1	20 mm
b_1	70 mm
h_6	38 mm
h_2	29 mm
b_2	35 mm
l_1	70 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 30

Karta danych

Szerokość chwytu b_3	17 mm
h_5	28 mm
$\varnothing$ chwytu dD_1	30 mm
Kształt	C
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/319107-30>