

**Oprawki narzędziowe, kształt C2, osiowe, lewe, Ø chwytu d1: 30mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319117 30
GTIN	4067263237419
Klasa artykułu	32V

**Opis****Wykonanie:**

- **Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.**
- **Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.**
- **Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.**

**Zastosowanie:**

Do toczenia poprzecznego.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Opis techniczny**

$h_1$	20 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 30
$b_2$	35 mm
$h_6$	38 mm
$b_1$	70 mm
Ø chwytu $dD_1$	30 mm
Szerokość chwytu $b_3$	17 mm

$l_1$	70 mm
$h_2$	29 mm
$h_5$	28 mm
Kształt	C
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI