

**Oprawki narzędziowe, kształt C2, osiowe, lewe, Ø chwytu d1: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319117 16
GTIN	4067263224495
Klasa artykułu	32V

Opis**Wykonanie:**

- **Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.**
- **Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.**
- **Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.**

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 16
Szerokość chwytu b ₃	13 mm
Ø chwytu dD ₁	16 mm
h ₂	17 mm
h ₅	20 mm
h ₆	22 mm
b ₁	43 mm

b_2	24 mm
h_1	12 mm
l_1	44 mm
Kształt	C
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI