

**Oprawki narzędziowe, kształt C2, osiowe, lewe, Ø chwytu d1: 50mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319117 50
GTIN	4067263237433
Klasa artykułu	32V

Opis**Wykonanie:**

- **Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.**
- **Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.**
- **Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.**

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

Ø chwytu dD ₁	50 mm
b ₁	100 mm
Szerokość chwytu b ₃	26 mm
h ₁	32 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 50
h ₂	34 mm
h ₆	60 mm

h_5	50 mm
b_2	50 mm
l_1	100 mm
Kształt	C
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI