

Garant**Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master Eco kształt B1 promieniowe, prawe, krótkie, Ø chwytu d1: 30mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	319006 30
GTIN	4067263201779
Klasa artykułu	31V

Opis

Wykonanie:

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

b ₂	35 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 30
Ø chwytu dD ₁	30 mm
l ₁	22 mm
l ₂	40 mm
h ₆	38 mm

h_1	20 mm
b_1	70 mm
h_5	32,5 mm
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI