

Garant

Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master Eco kształt B1 promieniowe, prawe, krótkie, Ø chwytu d1: 25mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319006 25
GTIN	4067263201762
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

l_2	30 mm
h_5	27 mm
Ø chwytu dD ₁	25 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 25
b_2	30 mm
l_1	16 mm

h_1	16 mm
h_6	30 mm
b_1	55 mm
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI