

Garant

Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master eco kształt B2 promieniowe, lewe, krótkie, Ø chwytu d1: 50mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319016 50
GTIN	4067263237549
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

h_6	60 mm
l_1	30 mm
h_5	35 mm
b_1	100 mm
b_2	50 mm
Ø chwytu dD ₁	50 mm

h_1	25 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 50
l_2	55 mm
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI