

**Oprawki narzędziowe, kształt C3, osiowe, prawe, Ø chwytu d1: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319127 16
GTIN	4067263237457
Klasa artykułu	32V

Opis**Wykonanie:**

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

b ₂	24 mm
h ₁	12 mm
h ₅	20 mm
Ø chwytu dD ₁	16 mm
b ₁	43 mm
Szerokość chwytu b ₃	13 mm
h ₆	22 mm

Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 16
l_1	44 mm
h_2	17 mm
Kształt	C
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI