

**Garant****Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master eco kształt B2 promieniowe, lewe, krótkie, Ø chwytu d1: 25mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	319016 25
GTIN	4067263237518
Klasa artykułu	31V

## Opis

### Wykonanie:

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

### Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

### Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Opis techniczny

$l_2$	30 mm
$b_2$	30 mm
Ø chwytu $dD_1$	25 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 25
$l_1$	16 mm
$h_6$	30 mm

$h_1$	16 mm
$b_1$	55 mm
$h_5$	27 mm
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI