



**Oprawki narzędziowe, kształt C3, osiowe, prawe, Ø chwytu d1: 40mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	319127 40
GTIN	4067263237488
Klasa artykułu	32V

## Opis

### Wykonanie:

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

### Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego.

### Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Opis techniczny

$h_1$	25 mm
Szerokość chwytu $b_3$	20,5 mm
$h_2$	34 mm
$l_1$	85 mm
Ø chwytu $dD_1$	40 mm
$b_2$	42,5 mm
$h_6$	48 mm

h <sub>5</sub>	32,5 mm
b <sub>1</sub>	85 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 40
Kształt	C
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI