

Garant

Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master Eco kształt B3 promieniowe, prawe, krótkie, Ø chwytu d1: 50mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319026 50
GTIN	4067263237594
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

b ₁	100 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 50
Ø chwytu dD ₁	50 mm
l ₂	55 mm
h ₅	35 mm
l ₁	30 mm

h_1	25 mm
h_6	60 mm
b_2	50 mm
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI