

**Garant**

**Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master Eco kształt B3 promieniowe, prawe, krótkie, Ø chwytu d1: 40mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319026 40
GTIN	4067263237587
Klasa artykułu	31V

**Opis****Wykonanie:**

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

**Zastosowanie:**

Głównie do obróbki zewnętrznej.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Opis techniczny**

b <sub>2</sub>	42,5 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 40
h <sub>6</sub>	48 mm
h <sub>1</sub>	25 mm
h <sub>5</sub>	42,5 mm
b <sub>1</sub>	85 mm

$l_2$	44 mm
$\varnothing$ chwytu $dD_1$	40 mm
$l_1$	22 mm
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI