

**Oprawki narzędziowe, kształt C3, osiowe, prawe, Ø chwytu d1: 30mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319127 30
GTIN	4067263237471
Klasa artykułu	32V

Opis**Wykonanie:**

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

b ₁	70 mm
b ₂	35 mm
h ₅	28 mm
Ø chwytu dD ₁	30 mm
l ₁	70 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 30
h ₁	20 mm

Szerokość chwytu b_3	17 mm
h_2	29 mm
h_6	38 mm
Kształt	C
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI