

**Oprawki narzędziowe, kształt C3, osiowe, prawe, Ø chwytu d1: 50mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319127 50
GTIN	4067263237495
Klasa artykułu	32V

**Opis****Wykonanie:**

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

**Zastosowanie:**

Do toczenia poprzecznego.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Opis techniczny**

Ø chwytu dD <sub>1</sub>	50 mm
l <sub>1</sub>	100 mm
b <sub>2</sub>	50 mm
h <sub>6</sub>	60 mm
h <sub>5</sub>	50 mm
h <sub>2</sub>	34 mm
b <sub>1</sub>	100 mm

Szerokość chwytu $b_3$	26 mm
$h_1$	32 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 50
Kształt	C
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI