

**Garant**

**Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master Eco kształt B2 promieniowe, lewe, krótkie, Ø chwytu d1: 20mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319016 20
GTIN	4067263237501
Klasa artykułu	31V

**Opis****Wykonanie:**

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

**Zastosowanie:**

Głównie do obróbki zewnętrznej.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Opis techniczny**

Ø chwytu dD <sub>1</sub>	20 mm
h <sub>6</sub>	30 mm
l <sub>2</sub>	30 mm
h <sub>5</sub>	27 mm
l <sub>1</sub>	16 mm
b <sub>1</sub>	55 mm

Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 20
b <sub>2</sub>	30 mm
h <sub>1</sub>	16 mm
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI