

Garant**Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master eco kształt B2 promieniowe, lewe, krótkie, Ø chwytu d1: 20mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	319016 20
GTIN	4067263237501
Klasa artykułu	31V

Opis

Wykonanie:

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

Ø chwytu dD ₁	20 mm
h ₆	30 mm
l ₂	30 mm
h ₅	27 mm
l ₁	16 mm
b ₁	55 mm

Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 20
b_2	30 mm
h_1	16 mm
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI