

Garant

Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master Eco kształt B3 promieniowe, prawe, krótkie, Ø chwytu d1: 20mm

**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 319026 20 |
| GTIN | 4067263237556 |
| Klasa artykułu | 31V |

Opis**Wykonanie:**

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------|--------|
| h_6 | 30 mm |
| h_5 | 27 mm |
| l_1 | 16 mm |
| Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 20 |
| b_2 | 30 mm |
| h_1 | 16 mm |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| l_2 | 30 mm |
| b_1 | 55 mm |
| \varnothing chwytu dD_1 | 20 mm |
| Kształt | B |
| Rodzaj produktu | Uchwyt narzędziowy VDI |