



Oprawki narzędziowe, kształt C4, osiowe, lewe, Ø chwytu d1: 50mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319137 50
GTIN	4067263237648
Klasa artykułu	32V

Opis

Wykonanie:

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

h_5	50 mm
Ø chwytu dD ₁	50 mm
b_1	100 mm
h_1	32 mm
b_2	50 mm
h_2	34 mm
l_1	100 mm

h ₆	60 mm
Szerokość chwytu b ₃	30 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 50
Kształt	C
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI