

**Oprawki narzędziowe, kształt C4, osiowe, lewe, Ø chwytu d1: 20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319137 20
GTIN	4067263237617
Klasa artykułu	32V

Opis**Wykonanie:**

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, arkusz 2.

Opis techniczny

h_6	30 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 20
l_1	55 mm
Ø chwytu dD ₁	20 mm
b_1	52 mm
b_2	27 mm
h_1	16 mm

Karta danych

h_2	22 mm
h_5	25 mm
Szerokość chwytu b_3	13 mm
Kształt	C
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI