



**Oprawki narzędziowe, kształt C4, osiowe, lewe, Ø chwytu d1: 40mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	319137 40
GTIN	4067263237631
Klasa artykułu	32V

## Opis

### Wykonanie:

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

### Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego.

### Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Opis techniczny

Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 40
$l_1$	85 mm
$b_1$	85 mm
$b_2$	42,5 mm
Ø chwytu dD <sub>1</sub>	40 mm
$h_6$	48 mm
$h_5$	32,5 mm

h <sub>1</sub>	25 mm
h <sub>2</sub>	34 mm
Szerokość chwytu b <sub>3</sub>	25,5 mm
Kształt	C
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI