



Oprawki narzędziowe, kształt C4, osiowe, lewe, Ø chwytu d1: 16mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 319137 16 |
| GTIN | 4067263237600 |
| Klasa artykułu | 32V |

Opis

Wykonanie:

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------|--------|
| h_1 | 12 mm |
| Ø chwytu dD ₁ | 16 mm |
| h_6 | 22 mm |
| h_2 | 17 mm |
| b_2 | 24 mm |
| Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 16 |
| h_5 | 20 mm |

| | |
|------------------------|------------------------|
| Szerokość chwytu b_3 | 13 mm |
| l_1 | 44 mm |
| b_1 | 43 mm |
| Kształt | C |
| Rodzaj produktu | Uchwyt narzędziowy VDI |