



Oprawki narzędziowe, kształt C4, osiowe, lewe, Ø chwytu d1: 30mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319137 30
GTIN	4067263237624
Klasa artykułu	32V

Opis

Wykonanie:

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

h_5	28 mm
Szerokość chwytu b_3	23 mm
Ø chwytu dD_1	30 mm
b_2	35 mm
h_6	38 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 30
l_1	70 mm

h ₁	20 mm
h ₂	29 mm
b ₁	70 mm
Kształt	C
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI