

**Garant**

**Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master eco kształt B5 promieniowe, prawe, długie, Ø chwytu d1: 40mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319046 40
GTIN	4067263237761
Klasa artykułu	31V

**Opis****Wykonanie:**

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

**GARANT Eco – do stosowania ze zwykłymi oprawkami, GARANT Eco – system oprawek przecinaków nr 273830–273891 i GARANT Eco – uchwyty podstawowe do przecinania nr 273651.**

**Zastosowanie:**

Głównie do obróbki zewnętrznej.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Opis techniczny**

Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 40
$l_2$	44 mm
$h_1$	25 mm

$b_2$	75,5 mm
$h_6$	48 mm
$\varnothing$ chwytu $dD_1$	40 mm
$l_1$	22 mm
$h_5$	38,5 mm
$b_1$	118 mm
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI