

Garant**Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master Eco kształt B4 promieniowe, lewe, krótkie, Ø chwytu d1: 30mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319036 30
GTIN	4067263237723
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, arkusz 2.

Opis techniczny

h_6	38 mm
Ø chwytu dD_1	30 mm
l_2	40 mm
h_5	35 mm
b_1	70 mm
h_1	20 mm

Karta danych

Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 30
b_2	35 mm
l_1	22 mm
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI