

Garant

Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master Eco kształt B4 promieniowe, lewe, krótkie, Ø chwytu d1: 20mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319036 20
GTIN	4067263237709
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

h_1	16 mm
h_5	27 mm
b_2	30 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 20
l_2	30 mm
Ø chwytu dD_1	20 mm

h_6	30 mm
b_1	55 mm
l_1	16 mm
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI