

**Garant**

**Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master Eco kształt B8 promieniowe, lewe, długie, Ø chwytu d1: 30mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319076 30
GTIN	4067263237914
Klasa artykułu	31V

**Opis****Wykonanie:**

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

**Zastosowanie:**

Głównie do obróbki zewnętrznej.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Opis techniczny**

b <sub>2</sub>	65 mm
l <sub>2</sub>	40 mm
l <sub>1</sub>	22 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
h <sub>5</sub>	38 mm
h <sub>6</sub>	38 mm

h <sub>1</sub>	20 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 30
Ø chwytu dD <sub>1</sub>	30 mm
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI