

**Garant**

**Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master eco kształt B7 promieniowe, prawe, długie, Ø chwytu d1: 30mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319066 30
GTIN	4067263237792
Klasa artykułu	31V

**Opis****Wykonanie:**

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

**Zastosowanie:**

Głównie do obróbki zewnętrznej.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Opis techniczny**

$l_1$	22 mm
$l_2$	40 mm
$h_6$	38 mm
Ø chwytu dD <sub>1</sub>	30 mm
$h_1$	20 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 30

h <sub>5</sub>	38 mm
b <sub>2</sub>	65 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI