

Garant

Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master eco kształt B6 promieniowe, lewe, długie, Ø chwytu d1: 30mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319056 30
GTIN	4067263237778
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

GARANT Eco – do stosowania ze zwykłymi oprawkami, GARANT Eco – system oprawek przecinaków nr 273830–273891 i GARANT Eco – uchwyty podstawowe do przecinania nr 273651.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

b ₂	65 mm
h ₁	20 mm
l ₁	22 mm

Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 30
Ø chwytu dD ₁	30 mm
h ₅	36 mm
l ₂	40 mm
h ₆	38 mm
b ₁	100 mm
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI