

**Garant****Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master Eco kształt B6 promieniowe, lewe, długie, Ø chwytu d1: 30mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	319056 30
GTIN	4067263237778
Klasa artykułu	31V

## Opis

### Wykonanie:

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

**GARANT Eco – do stosowania ze zwykłymi oprawkami, GARANT Eco – system oprawek przecinaków nr 273830–273891 i GARANT Eco – uchwyty podstawowe do przecinania nr 273651.**

### Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

### Norma:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

## Opis techniczny

b <sub>2</sub>	65 mm
h <sub>1</sub>	20 mm
l <sub>1</sub>	22 mm

Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 30
Ø chwytu dD <sub>1</sub>	30 mm
h <sub>5</sub>	36 mm
l <sub>2</sub>	40 mm
h <sub>6</sub>	38 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI