

Garant**Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master eco kształt C1 osiowe, prawe, Ø chwytu d1: 20mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	319106 20
GTIN	4067263237938
Klasa artykułu	31V

Opis

Wykonanie:

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

GARANT Eco – do stosowania ze zwykłymi oprawkami, **GARANT Eco** – system opravek przecinaków nr 273830–273891 i **GARANT Eco** – uchwyty podstawowe do przecinania nr 273651.

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

h_6	30 mm
b_1	52 mm
h_1	16 mm
h_5	25 mm

Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 20
b_2	27 mm
h_2	22 mm
Szerokość chwytu b_3	13 mm
l_1	55 mm
\varnothing chwytu dD_1	20 mm
Kształt	C
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI