

Garant

Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master eco kształt B7 promieniowe, prawe, długie, Ø chwytu d1: 40mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319066 40
GTIN	4067263237907
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

l_2	44 mm
l_1	22 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 40
h_5	42,5 mm
h_6	48 mm
b_2	75,5 mm

h ₁	25 mm
b ₁	118 mm
Ø chwytu dD ₁	40 mm
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI