

Garant

Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master Eco kształt B8 promieniowe, lewe, długie, Ø chwytu d1: 40mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319076 40
GTIN	4067263237921
Klasa artykułu	31V

Opis

Wykonanie:

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, arkusz 2.

Opis techniczny

h_6	48 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 40
h_1	25 mm
l_2	44 mm
h_5	42,5 mm
Ø chwytu dD ₁	40 mm

Karta danych

b_2	75,5 mm
b_1	118 mm
l_1	22 mm
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI