

Garant

Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master eco kształt C3 osiowe, prawe, Ø chwytu d1: 20mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319126 20
GTIN	4067263238034
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

GARANT Eco – do stosowania ze zwykłymi oprawkami, GARANT Eco – system oprawek przecinaków nr 273830–273891 i GARANT Eco – uchwyty podstawowe do przecinania nr 273651.

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

h_6	30 mm
b_1	52 mm
l_1	55 mm
h_5	25 mm

Szerokość chwytu b_3	13 mm
h_2	22 mm
h_1	16 mm
\varnothing chwytu dD_1	20 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 20
b_2	27 mm
Kształt	C
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI