

Garant**Oprawki narzędziowe eco, kształt C4, osiowe, lewe, Ø chwytu d1: 20mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	319136 20
GTIN	4067263238089
Klasa artykułu	31V

Opis

Wykonanie:

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

GARANT eco – do stosowania z normalnymi oprawkami, **GARANT eco** – system oprawek przecinaków tokarskich nr 273830 – 273891 i **GARANT eco** – uchwyty podstawowe do przecinania nr 273651.

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

Ø chwytu dD ₁	20 mm
h ₂	22 mm
Szerokość chwytu b ₃	13 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 20
h ₆	30 mm

b_1	52 mm
b_2	27 mm
h_1	16 mm
l_1	55 mm
h_5	25 mm
Kształt	C
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI