

**Cyfrowy grubościomierz błyskawiczny, Zakres pomiarowy: 0-12,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	438191 0-12,5
GTIN	4031452200546
Klasa artykułu	46C

**Opis****Wykonanie:**

Cyfrowy grubościomierz błyskawiczny z dźwignią (nacisk pomiarowy niezależny od użytkownika), rama ze stopu lekkiego, lakierowana. Powierzchnie pomiarowe hartowane i szlifowane.

Możliwość transmisji danych przez RS 232 lub USB z kablem transmisji danych (brak w zestawie).

**w dostawie::**

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

**Opis techniczny**

zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
wysięg	50 mm
Liczba dołączonych baterii	1
typ baterii	Baterie guzikowe
Ø powierzchni pomiarowych	10 mm

zakres pomiarowy	0 - 12,5 mm
granica błędu	0,005 mm
odczyt	0,001 mm
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze RS232C
Opakowanie	Stabilny pojemnik
norma	norma zakładowa
wykonanie powierzchni pomiarowej	hartowane i szlifowane
Technika pomiarowa	cyfrowy
Kalibracja	C6
Rodzaj produktu	Szybki grubościomierz

## Usługi

Kalibracja grubościomierzy błyskawicznych maks. zakres pomiarowy 200	023420 200
Kalibracja DAkkS Szybki grubościomierz maks. zakres pomiarowy 30	023430 30

## Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------