


**Cyfrowy grubościomierz błyskawiczny, Zakres pomiarowy: 0-25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	438192 0-25
GTIN	4031452200461
Klasa artykułu	46C

Opis**Wykonanie:**

Możliwość transmisji danych przez RS 232 lub USB z kablem transmisji danych (brak w zestawie).
Cyfrowy grubościomierz błyskawiczny z dźwigienką (nacisk pomiarowy niezależny od użytkownika), rama ze stopu lekkiego, lakierowana. Powierzchnie pomiarowe hartowane i szlifowane.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Opis techniczny

Liczba dołączonych baterii	1
Ø powierzchni pomiarowych	10 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
wysięg	200 mm
granica błędu	0,02 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
odczyt	0,01 mm

typ baterii	Baterie guzikowe
zakres pomiarowy	0 - 25 mm
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze RS232C
norma	norma zakładowa
wykonanie powierzchni pomiarowej	hartowane i szlifowane
Technika pomiarowa	cyfrowy
Kalibracja	C6
Rodzaj produktu	Szybki grubościomierz

Usługi

Kalibracja grubościomierzy błyskawicznych maks. zakres pomiarowy 200	023420 200
Kalibracja DAkkS Szybki grubościomierz maks. zakres pomiarowy 30	023430 30

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------