



Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe, Typ: M18FPD3-2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070111 M18FPD3-2
GTIN	4058546376536
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

- Wydajna akumulatorowa, udarowa wiertarko-wkrętarka, 2-biegowa z wielostopniowym ustawieniem momentu obrotowego.
- Akumulatory litowo-jonowe Red REDLITHIUM-ION™ z układem nadzoru ogniw i wskazaniem stanu naładowania.
- Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność.
- Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski FIXTEC z blokadą wrzeciona.
- Uchwyt z nakładką Softgrip zapewniającą wysoki komfort pracy.
- Oświetlenie diodowe LED miejsca pracy.
- Bezsztukowy silnik POWERSTATE™ (nie dotyczy roz. M18BPD4) zapewniający najwyższy współczynnik sprawności. Najniższe zużycie i nawet 10-krotnie dłuższa żywotność w stosunku do standardowych silników DC.
- Układ elektroniczny z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i sterowaniem mocą REDLINK PLUS™.

Bezobsługowy, bezszczotkowy silnik Powerstate. Akumulatorowa wiertarka udarowa o wysokim momencie obrotowym 158 Nm i długości konstrukcyjnej wynoszącej zaledwie 175 mm.
w dostawie:

Wersja zerowa – bez akumulatora i ładowarki, z walizką transportową.

wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki zob. od nr 073814 do 073816, nr 073827 oraz nr 073840.

Odpowiedni akumulatorowy zestaw startowy nr 073839.

Odpowiedni moduł śledzący Bluetooth można znaleźć pod nr 070103 BTT-1.

Opis techniczny

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 500 min ⁻¹
konstrukcja silnika	FUEL™
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego	1,5 - 13 mm
masa	2,1 kg
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
maksymalny moment obrotowy	158 Nm
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	16 mm
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	16 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	2
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN	1,85 m/s ²
Opakowanie	Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	2100 min ⁻¹
oznaczenie producenta	M18 FPD3
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	89 mm
Napięcie akumulatorów	18 V
typowe zastosowanie	Heavy Duty
pojemność akumulatora	2 Ah
maksymalne drgania z funkcją wiercenia udarowego wg EN	11,3 m/s ²
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka udarowa

