



Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe, Typ: M18FPD3-5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070110 M18FPD3-5
GTIN	4058546376543
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

- **Wydajna akumulatorowa, udarowa wiertarkowkrętarka, 2-biegowa z wielostopniowym ustawieniem momentu obrotowego.**
- **Akumulatory litowo-jonowe Red REDLITHIUM-ION™ z układem nadzoru ogniw i wskazaniem stanu naładowania.**
- **Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność.**
- **Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski FIXTEC z blokadą wrzeciona.**
- **Uchwyt z nakładką Softgrip zapewniającą wysoki komfort pracy.**
- **Oświetlenie diodowe LED miejsca pracy.**
- **Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ (nie dotyczy rozm. M18BPD4) zapewniający najwyższy współczynnik sprawności. Najniższe zużycie i nawet 10-krotnie dłuższa żywotność w stosunku do standardowych silników DC.**
- **Układ elektroniczny z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i sterowaniem mocą REDLINK PLUS™.**

Akumulatorowa wiertarka udarowa o wysokim momencie obrotowym 158 Nm i długości konstrukcyjnej wynoszącej zaledwie 175 mm.

w dostawie::

W komplecie 2x akumulatory litowo-jonowe, ładowarka i walizka transportowa (pojemnik HD) oraz klips na pasek.

wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki zob. od nr 073814 do 073816, nr 073827 oraz nr 073840.

Odpowiedni moduł śledzący Bluetooth można znaleźć pod nr 070103 BTT-1.

Opis techniczny

Opakowanie	Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
masa	2,2 kg
maksymalny moment obrotowy	158 Nm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
zakres mocowania uchwytu szybkoobrotowego	1,5 - 13 mm
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	16 mm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	2100 min ⁻¹
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN	1,85 m/s ²
konstrukcja silnika	FUEL™
maksymalne drgania z funkcją wiercenia udarowego wg EN	11,3 m/s ²
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 500 min ⁻¹
pojemność akumulatora	5 Ah
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
Liczba dołączonych akumulatorów	2
typowe zastosowanie	Heavy Duty
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	89 mm
Napięcie akumulatorów	18 V
oznaczenie producenta	M18FDP3-502X
maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	16 mm
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka udarowa

Aksesoria

Ładowarki akumulatorów Typ M18DFC

073840 M18DFC

System akumulatorów litowo - jonowych M18B5 typ
akumulatora MB18

073816 MB18