



## Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki, Typ: M18FDD3-2



### Dane zamówienia

Numer katalogowy

070210 M18FDD3-2

GTIN

Klasa artykułu

03L

### Opis

#### Wykonanie:

**Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka MILWAUKEE 2-biegowa wiertarko-wkrętarka** akumulatorowa o dużej mocy, z obrotami prawymi i lewymi. Akumulatory REDLITHIUM™ z **układem nadzoru ogniwi i wskaźnikiem stanu naładowania**. Solidna, **metalowa obudowa przekładni** zapewnia długą żywotność. **Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski FIXTEC** z blokadą wrzeczona. Oświetlenie diodowe LED miejsca pracy. Uchwyt z nakładką Softgrip zapewniającą wysoki komfort pracy. Model topowy FUEL™ z **bezsztotkowym silnikiem POWERSTATE™** zapewniającym najwyższy współczynnik sprawności. **Najniższe zużycie** i nawet 10-krotnie dłuższa żywotność w stosunku do standardowych silników DC. Wysoka wydajność i podwyższona pojemność akumulatorów umożliwiają osiągnięcie maks. **dwukrotnie dłuższego czasu pracy** (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych). **Układ elektroniczny REDLINK PLUS™** – unikatowe sterowanie mocą:

- **Z komunikacją systemową jednostka napędowa – akumulator.**
- **Z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, zapewniającym dłuższą trwałość akumulatora, silnika i przekładni.**

#### w dostawie::

W komplecie dodatkowa rękojeść ułatwiająca obsługę ogranicznika momentu obrotowego. W zestawie 2x akumulator litowo-jonowy Red M18, ładowarka M12-18 FC, klips na pasek, HD-Box (walizka systemowa).

**wskazówka:**

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073816, nr 073827 i nr 073840.

**Opis techniczny**

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	158 Nm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
maksymalna $\varnothing$ wiertła krętego do wiercenia w drewnie	89 mm
oznaczenie producenta	M18 FDD3
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 550 min <sup>-1</sup>
masa	1,8 kg
Opakowanie	Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
maks. wibracje wg EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
maksymalna $\varnothing$ wiertła krętego do wiercenia w stali	16 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
konstrukcja silnika	Silnik bezszczotkowy
Napięcie akumulatorów	18 V
zakres mocowania uchwyty szybko mocującego	1,5 - 13 mm
pojemność akumulatora	2 Ah
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	2100 min <sup>-1</sup>
typowe zastosowanie	Heavy Duty
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka