



## Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka bez akumulatora i ładowarki, Typ: M18FDD3-2



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	070211 M18FDD3-2
GTIN	4058546376567
Klasa artykułu	03L

### Opis

#### Wykonanie:

**Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka MILWAUKEE** 2-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa o dużej mocy, z obrotami prawymi i lewymi. Akumulatory REDLITHIUM™ z **układem nadzoru ogniwi** i **wskaźnikiem stanu naładowania**. Solidna, **metalowa obudowa przekładni** zapewnia długą żywotność. **Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski FIXTEC** z blokadą wrzeciona. Oświetlenie diodowe LED miejsca pracy. Uchwyt z nakładką Softgrip zapewniającą wysoki komfort pracy. Model topowy FUEL™ z **bezszcotkowym silnikiem POWERSTATE™** zapewniającym najwyższy współczynnik sprawności. **Najniższe zużycie** i nawet 10-krotnie dłuższa żywotność w stosunku do standardowych silników DC. Wysoka wydajność i podwyższona pojemność akumulatorów umożliwiają osiągnięcie maks. **dwukrotnie dłuższego czasu pracy** (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych). **Układ elektroniczny REDLINK PLUS™** – unikatowe sterowanie mocą:

- **Z komunikacją systemową jednostka napędowa – akumulator.**
- **Z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, zapewniającym dłuższą trwałość akumulatora, silnika i przekładni.**

#### w dostawie::

Wersja **bez akumulatora, ładowarki**. Z walizką transportową. W komplecie dodatkowa rękojeść ułatwiająca obsługę ogranicznika momentu obrotowego.

**wskazówka:**

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073816, nr 073827 i nr 073840.

**Opis techniczny**

maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 550 min <sup>-1</sup>
masa	1,4 kg
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Napięcie akumulatorów	18 V
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
konstrukcja silnika	Silnik bezszczotkowy
zakres mocowania uchwyty szybko mocującego	1,5 - 13 mm
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	2100 min <sup>-1</sup>
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	89 mm
oznaczenie producenta	M18 FDD3
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	158 Nm
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	16 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	0
Opakowanie	Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
pojemność akumulatora	2 Ah
maks. wibracje wg EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
typowe zastosowanie	Heavy Duty
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka
USP1	18 V, 2 biegi, FIXTEC
USP2	bez akumulatora, w walizce transportowej, zakres mocowania uchwyty szybko mocującego 1,5–13

