



Akumulatorowa wkrętarka grzechotkowa, wersja długa, typ: M12FHIR14L



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070234 M12FHIR14L
GTIN	4058546410759
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowe wkrętarki grzechotkowe wysokiej prędkości w **wersji długiej** umożliwiają użytkownikom lepszy dostęp w ciasnej przestrzeni.

· **Elektronika REDLINK™ PLUS i bezszczotkowy silnik POWERSTATE™**

w dostawie::

Bez akumulatora i ładowarki.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073814 oraz nr 073839.

Opis techniczny

uchwyty narzędziowe	Czop czworokątny 1/4 cala
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 450 min ⁻¹
masa	1,1 kg
Napięcie akumulatorów	12 V
typowe zastosowanie	Strong

maks. moment obrotowy w materiałach twardych	47 Nm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 12 V
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Liczba dołączonych akumulatorów	0
maks. wibracje wg EN	<2,5 m/s ²
konstrukcja	Wkrętarki grzechotkowe
oznaczenie producenta	M12FHIR14LR
Rodzaj produktu	Wkrętarka