

AEG

wkrętarki udarowe, Typ: BSS18S12BL



Dane zamówienia

Numer katalogowy	074016 BSS18S12BL
GTIN	4058546403454
Klasa artykułu	07A

Opis

Wykonanie:

Mocna akumulatorowa wkrętarka udarowa 18 V z czworokątnym uchwytem narzędziowym 1/2 cala.

- **Oświetlenie diodowe miejsca pracy.**
- **Uchwyt z okładziną Softgrip.**
- **Hak do paska.**
- **bezsztokowy silnik Subcompact.**
- **wyjątkowo kompaktowa konstrukcja.**

w dostawie::

Bez akumulatora i ładowarki, w pudełku.

wskazówka:

Pasujące akumulatory zapasowe można znaleźć pod nr 073846 – 073848. Zestawy startowe pod nr 073844.

Opis techniczny

typowe zastosowanie	Strong
maksymalny moment obrotowy	280 Nm

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	AEG typ AS 18 V
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego	czworokątem zewnętrznym
oznaczenie producenta	BSS18S12BL
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
liczba uderzeń	0 - 3000 min ⁻¹
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
masa	1 kg
Napięcie akumulatorów	18 V
Liczba dołączonych akumulatorów	0
wymiary uchwytu narzędziowego	1/2 cal
Rodzaj produktu	wkrętarki udarowe