

AEG

wkrętarki udarowe, Typ: BSS18C12ZC



Dane zamówienia

Numer katalogowy	074016 BSS18C12ZC
GTIN	4058546413637
Klasa artykułu	07A

Opis

Wykonanie:

Mocna akumulatorowa wkrętarka udarowa 18 V z czworokątnym uchwytem narzędziowym 1/2 cala.

- **Oświetlenie diodowe miejsca pracy.**
- **Uchwyt z okładziną Softgrip.**
- **Hak do paska.**

w dostawie::

Bez akumulatora i ładowarki, w pudełku.

wskazówka:

Pasujące akumulatory zapasowe można znaleźć pod nr 073846 – 073848. Zestawy startowe pod nr 073844.

Opis techniczny

wymiary uchwyty narzędziowego	1/2 cal
Napięcie akumulatorów	18 V
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy

profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego	czworokątem zewnętrznym
liczba uderzeń	0 - 3100 min ⁻¹
oznaczenie producenta	BSS18C12ZC
maksymalny moment obrotowy	410 Nm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	AEG typ AS 18 V
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
typowe zastosowanie	Strong
masa	3 kg
Liczba dołączonych akumulatorów	0
Rodzaj produktu	wkrętarki udarowe