

# AEG

## Kompaktowe wiertarko-wkrętarki udarowe, akumulatorowe, typ: BSB18SBL2



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	070115 BSB18SBL2
GTIN	4058546010850
Klasa artykułu	07A

### Opis

#### Wykonanie:

**2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa akumulatorowa z silnikiem bezszczotkowym.**

- **Elektroniczne ustawienie liczby obrotów zapewnia miękkie i pewne nawiercanie i śrubowanie na obrotach lewych i prawych.**
- **2-biegowa przekładnia w całości z metalu, z dołączanym mechanizmem udarowym do wiercenia w metalu, kamieniu i murze.**
- **Wielostopniowa regulacja momentu obrotowego i zdejmowany uchwyt wiertarski.**

Poręczna i mocna akumulatorowa wiertarkowkrętarka udarowa 18 V „Sub-Compact”.

#### w dostawie::

Bez akumulatora i ładowarki, w pudełku.

#### wskazówka:

Odpowiednie akumulatory można znaleźć pod nr. 073846 – 073848, pasujące ładowarki i zestawy startowe można znaleźć pod nr. 073841 oraz 073844.

### Opis techniczny

maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 500 min <sup>-1</sup>
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy

maksymalna $\varnothing$ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	13 mm
masa	1,7 kg
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
Liczba dołączonych akumulatorów	0
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	65 Nm
oznaczenie producenta	BSB18SBL2-0
typowe zastosowanie	Heavy Duty
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	AEG typ AS 18 V
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	32 Nm
Napięcie akumulatorów	18 V
konstrukcja silnika	bezszytkowy
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	1700 min <sup>-1</sup>
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
maksymalna $\varnothing$ wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
Opakowanie	walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
zakres mocowania uchwytu szybko mocującego	1,5 - 13 mm
maksymalna $\varnothing$ wiertła krętego do wiercenia w drewnie	40 mm