

AEG

**Kompaktowe wiertarko-wkrętarki udarowe, akumulatorowe, Typ:
BSB18C2X22**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070229 BSB18C2X22
GTIN	4058546010850
Klasa artykułu	07A

Opis

Wykonanie:

2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa akumulatorowa z silnikiem bezszczotkowym.

- **Elektroniczne ustawienie liczby obrotów zapewnia miękkie i pewne nawiercanie i śrubowanie na obrotach lewych i prawych.**
- **2-biegowa przekładnia w całości z metalu, z dołączanym mechanizmem udarowym do wiercenia w metalu, kamieniu i murze.**
- **Wielostopniowa regulacja momentu obrotowego i zdejmowany uchwyt wiertarski.**

Kompaktowa i wydajna akumulatorowa wiertarkowkrętarka udarowa 18 V do wymagających zastosowań. Zdejmowany uchwyt wiertarski.

w dostawie::

W komplecie 2x akumulator litowo-jonowy PRO 18 V / 2,0 Ah, ładowarka i walizka transportowa.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory można znaleźć pod nr. 073846 – 073848, pasujące ładowarki i zestawy startowe można znaleźć pod nr 073841 oraz 073844.

Opis techniczny

maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	45 mm
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	14 mm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	AEG typ AS 18 V
zakres mocowania uchwyty szybko mocującego	1,5 - 13 mm
konstrukcja silnika	bezsztotkowy
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	1800 min^{-1}
Opakowanie	Walizka transportowa
oznaczenie producenta	BSB18C2XLI-202C
Liczba dołączonych akumulatorów	2
pojemność akumulatora	2 Ah
masa	1,7 kg
typowe zastosowanie	Heavy Duty
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	32 Nm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	$0 - 450 \text{ min}^{-1}$
Napięcie akumulatorów	18 V
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	60 Nm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka udarowa