

AEG

Akumulatorowy młot uniwersalny, Typ: BBH18BL2-5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	075535 BBH18BL2-5
GTIN	4058546417109
Klasa artykułu	07A

Opis

Wykonanie:

- **Bezsztokowy akumulatorowy młot uniwersalny 18 V z solidną, metalową obudową przekładni i uchwytem narzędziowym SDS-plus.**
- **Złączka zabezpieczająca.**
- **Wyłączanie udaru przy wierceniu w drewnie i metalach.**
- **Funkcja wyłączenia obrotu do lekkiego dłutowania.**
- **Uchwyt z systemem antywibracyjnym.**

w dostawie::

W komplecie 2× akumulator litowo-jonowy 18 V / 5,0 Ah, ładowarka oraz walizka transportowa.

Opis techniczny

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	AEG typ AS 18 V
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Opakowanie	Walizka transportowa

maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	26 mm
pojemność akumulatora	5 Ah
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
kształt uchwytu narzędziowego	SDS Plus
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
liczba uderzeń	5000 min ⁻¹
oznaczenie producenta	BBH18BL2
energia uderzenia	2,5 J
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	30 mm
maks. wibracje wg EN	18,3 m/s ²
Liczba dołączonych akumulatorów	2
Napięcie akumulatorów	18 V
masa	3 kg
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 1500 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Wiertarka udarowa