

**metabo****Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa z akumulatorem litowo-jonowym, Typ: SB18LTBL****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	070121 SB18LTBL
GTIN	4007430334718
Klasa artykułu	03D

**Opis****Wykonanie:****Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa z bezszczotkowym silnikiem i przekładnią dwubiegową.**

Do wyboru jest kompletne wyposażenie z 2 zestawami akumulatorów, ładowarką i solidną walizką z tworzywa sztucznego lub urządzenie bez akcesoriów w pudełku – o ile klient ma już akumulatory. Rzecz jasna zestawy akumulatorów i ładowarki można również zakupić oddzielnie. Ponadto wszystkie akumulatory Metabo objęte są 3-letnią gwarancją, niezależnie od liczby cykli ładowania.

Dodatkowe detale, takie jak jasne światło robocze LED i praktyczny hak do paska, zapewniają jeszcze większy komfort pracy. Wszystkie modele LT i LTX są wyposażone w wysokowydajny mechanizm udarowy zapewniający maksymalną wydajność wiercenia w kamieniu i murze. Praca impulsowa klasy LTX skutecznie pomaga w przypadku zapieczonych śrub lub nawiercania gładkich powierzchni.

Do najcięższych zastosowań zalecamy typy bezszczotkowe, które można rozpoznać natychmiast po literach „BL” w oznaczeniu. Wyposażone są one również w termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, które chroni silnik przed przegrzaniem.

- **Akumulatorowa wiertarka udarowa o optymalnej mocy do najcięższych zastosowań.**
- **Wysokowydajny mechanizm udarowy zapewniający najlepsze wyniki pracy.**
- **Zintegrowana lampa warsztatowa do oświetlenia miejsca pracy.**

- **Z praktycznym hakiem do paska i magazynkiem bitów, opcjonalnie mocowanym po prawej lub lewej stronie.**
- **Akumulator LiHD zapewnia optymalną moc, bardzo długą żywotność i trwałość.**
- **Wiele marek, jeden system akumulatorów: ten produkt można łączyć ze wszystkimi pakietami akumulatorów 18 V i ładowarkami marek CAS.**

**Zalety:**

**100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.**

Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

**w dostawie::**

W komplecie uchwyt wiertarski szybkoobrotowy, 2x akumulator LiHD, ładowarka i metaBox.

**wskazówka:**

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870 – 073890.

## Opis techniczny

Napięcie akumulatorów	18 V
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 600
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 2100
Liczba dołączonych akumulatorów	2
zakres mocowania uchwytu szybkoobrotowego	1,5 - 13 mm
maksymalna $\varnothing$ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	13 mm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	75 Nm
maksymalna $\varnothing$ wiertła krętego do wiercenia w drewnie	38 mm
maksymalna $\varnothing$ wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
konstrukcja silnika	bezszytkowe
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Typ CAS 18 V
oznaczenie producenta	SB 18 LT BL
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	34 Nm
pojemność akumulatora	4 Ah
Masa bez akumulatorów	1,2 kg

Opakowanie	Metabox
masa z akumulatorkiem	1,8 kg
typowe zastosowanie	Strong
liczba uderzeń	31950 min <sup>-1</sup>
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarki udarowe