

metabo**Akumulatorowa wiertarka udarowa bez akumulatora, Typ: SB18LTBL****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	070122 SB18LTBL
GTIN	4007430302359
Klasa artykułu	03D

Opis**Wykonanie:****Akumulatorowa wiertarka udarowa z bezszczotkowym silnikiem i przekładnią dwubiegową.**

Do wyboru jest kompletne wyposażenie z 2 pakietami akumulatorów, ładowarką i solidną walizką z tworzywa sztucznego lub urządzenie bez akcesoriów w pudełku – o ile klient ma już akumulatory. Rzecz jasna zestawy akumulatorów i ładowarki można również zakupić oddzielnie. Nawiasem mówiąc, wszystkie akumulatory Metabo są objęte 3-letnią gwarancją, niezależnie od liczby cykli ładowania.

Dodatkowe detale, takie jak jasna lampa warsztatowa LED i praktyczny hak do paska, zapewniają jeszcze większy komfort pracy. Wszystkie modele LT i LTX są wyposażone w wysokowydajny mechanizm udarowy zapewniający maksymalną wydajność wiercenia w kamieniu i murze.

Praca impulsowa klasy LTX skutecznie pomaga w przypadku zapieczonych śrub lub nawiercania gładkich powierzchni.

Do najcięższych zastosowań zalecamy typy bezszczotkowe, które można rozpoznać natychmiast po literach „BL” w oznaczeniu. Wyposażone są one również w termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, które chroni silnik przed przegrzaniem.

- **Akumulatorowa wiertarka udarowa o optymalnej mocy do najcięższych zastosowań.**
- **Wysokowydajny mechanizm udarowy zapewniający najlepsze wyniki pracy.**
- **Zintegrowana lampa warsztatowa do oświetlenia miejsca pracy.**

- **Z praktycznym hakiem do paska i magazynkiem bitów, opcjonalnie mocowanym po prawej lub lewej stronie.**
- **Wiele marek, jeden system akumulatorów: ten produkt można łączyć ze wszystkimi pakietami akumulatorów 18 V i ładowarkami marek CAS.**

Zalety:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.

Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

w dostawie::

Z wiertarskim uchwytem szybkowymennym i bez akumulatora, ładowarką i walizką transportową.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki można znaleźć pod numerem 073870 – 073890.

Opis techniczny

Masa bez akumulatorów	1,2 kg
Napięcie akumulatorów	18 V
maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	13 mm
Opakowanie	Metabox
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Typ CAS 18 V
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 600
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 2100
konstrukcja silnika	bezsztotkowe
typowe zastosowanie	Strong
oznaczenie producenta	SB 18 LT BL
zakres mocowania uchwyty szybko mocującego	1,5 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	0
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	75 Nm
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	38 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe

maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	34 Nm
liczba uderzeń	31950 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarki udarowe